


### Cadres pivotants grand format

sans cache, pour armoires de 600 mm et 1200 mm de largeur



Unités de hauteur	22 U	31 U	36 U	40 U	45 U
<b>Référence SR</b>	<b>2322.700</b>	<b>2331.700</b>	<b>2336.700</b>	<b>2340.700</b>	<b>2345.700</b>
Pour hauteur minimale d'armoire en mm	1200	1600	1800	2000	2200
H1 en mm	1061,5	1461,5	1684,5	1861,5	2084,0
H2 en mm	981,5	1381,5	1604,0	1781,5	2004,0

Profondeur de montage P max. = mm pour dimension D<sup>1)</sup> d'au moins 49 mm

Largeur d'armoire en mm	600	1200	1200
Montage	central	à gauche ou à droite	à gauche et à droite
Profondeur d'armoire en mm	<b>1</b> P max. 400 185 500 185 600 185 800 185	<b>1</b> P max. 295 395 495 695	<b>1</b> P max. 295 365 365 365


<sup>1)</sup> D = écartement entre l'arête intérieure de la porte et l'arête avant du cadre pivotant avec montage au pas de 25 mm en profondeur.

# Accessoires


## Équipement 19"

### 13 exemples pour armoires TS, SE


#### Équipement complet




600 mm à l'avant



1200 mm à l'avant




1200 mm à l'avant avec cloisonnement en largeur




1200 mm en retrait avec cloisonnement en largeur


#### Équipement partiel en haut




600 mm à l'avant



600 mm en retrait




1200 mm à l'avant




1200 mm en retrait


#### Équipement partiel central




600 mm à l'avant



600 mm en retrait



1200 mm à l'avant



1200 mm en retrait

- 1 Kit de montage pour armoires de 600 mm de largeur
- 2 Kit de montage pour armoires de 1200 mm de largeur
- 3 Châssis système TS 23 x 73 mm pour le plan de montage intérieur dans la profondeur d'armoire correspondante
- 4 Châssis de montage PS dans la profondeur correspondante de l'armoire, associés aux supports combinés PS
- 5 Rails de montage TS 18 x 38 mm dans la profondeur correspondante de l'armoire<sup>1)</sup>
- 6 Cloisonnement en largeur (équerre gauche ou droite)<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Impossible dans les armoires CM

#### Remarques :

- La différence de hauteur entre les perforations au pas de 25 mm de l'armoire et les unités de hauteur du cadre pivotant est compensée dans la partie supérieure par le kit de montage.
- Les équipements partiels en haut et en bas sont équivalents.
- Seul l'équipement complet à l'avant est possible dans les armoires CM.

#### Montage latéral

(Seulement pour TS)

Dans une armoire de 600 mm de profondeur, le montage latéral du cadre pivotant grand format est identique au montage parallèle à la face avant. Pour assurer le libre accès au cadre pivotant, nous conseillons d'utiliser les charnières pour panneau latéral TS.

