


TFT-holder

2383.030



1

- VESA 75 eller 100, fast
- VESA 75 og hældningsregulering via IW 6206.460

2

- Kabinetbeslag/-kobling med bæreamstilslutning
- □ 90 x 71 mm
- □ 120 x 65 mm

3

- Kabinetbeslag på horisontal bæream CP 40, stål eller □ 120 x 65 mm, til montage på vertikal bæream via hældningsregulering IW 6206.460
- □ 120 x 65 mm

4

- 4a** Tastaturplade SM 2383.000 via kabinet-/fladesamlestykke SM 2383.010

4b

- Bøjlehåndtag CP 6107.100

4c


- Bøjlehåndtag CP 6107.200

Vha. kørnerprikker

5

- Stikgennemføring SZ 2400.300/500 som trækaflastning for tilslutningsledning

Vis **A**

Montageudskæring □ 90 x 71 mm 

Montageudskæring □ 120 x 65 mm 