


# Kytentäkaapit


## Pienkotelot

### PK-polykarbonaattikotelot


Rakenne A




Rakenne B



Rakenne C



Rakenne D



1 Ei malleissa PK 9500.XXX, 9501.XXX

2 Ei malleissa PK 9502.XXX, 9503.XXX

B1 = Kotelon leveys  
B2 = Hyötyleveys  
B3 = Seinäkiinnitysten väli keskeltä keskelle tiivisteiden ulkopuolella  
B4 = Seinäkiinnitysten väli keskeltä keskelle kotelossa  
B5 = Sisäleveys

H1 = Kotelon korkeus  
H2 = Hyötykorkeus  
H3 = Seinäkiinnitysten väli keskeltä keskelle tiivisteiden ulkopuolella  
H4 = Seinäkiinnitysten väli keskeltä keskelle kotelossa  
H5 = Sisäkorkeus

T1 = Kokonaissyvyys  
T2 = Kotelon hyötysyvyys  
T3 = Kotelon syvyys  
T4 = Sisäsyvyys

Til.nro PK	Rakenne	Leveysmitta mm					Korkeusmitta mm					Syvyysmitta mm			
		B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4	H5	T1	T2	T3	T4
9500.XXX	A	65	59	50	-	36	65	59	50	25	36	57	33	41	45
9502.XXX	A	94	88	79	50	64	65	59	50	-	36	57	33	41	45
9504.XXX	A	94	88	79	50	64	94	88	79	50	64	57	33	41	45
9505.XXX	A	94	88	79	50	64	94	88	79	50	64	81	33	41	69
9506.XXX	A	110	104	95	65	80	110	104	95	65	80	66	42	50	53
9507.XXX	A	110	104	95	65	80	110	104	95	65	80	90	42	50	77
9508.XXX	A	130	124	115	90	101	94	88	79	50	64	57	33	41	45
9509.XXX	A	130	124	115	90	101	94	88	79	50	64	81	33	41	69
9510.XXX	A	130	124	115	70	101	130	124	115	70	101	75	51	59	63
9511.XXX	A	130	124	115	70	101	130	124	115	70	101	99	51	59	87
9512.XXX	B	180	174	165	120	150	94	88	79	50	64	57	33	41	45
9513.XXX	B	180	174	165	120	150	94	88	79	50	64	81	33	41	69
9514.XXX	B	180	173	165	120	128	110	103	95	50	80	90	63	71	75
9515.XXX	B	180	173	165	120	128	110	103	95	50	80	111	63	71	97
9516.XXX <sup>1)</sup>	B	180	173	165	120	128	110	103	95	50	80	165	63	71	150
9517.XXX	C	182	175	167	120	152	180	173	165	120	128	90	63	71	75
9518.XXX	C	182	175	167	120	152	180	173	165	120	128	111	63	71	97
9519.XXX <sup>1)</sup>	C	182	175	167	120	152	180	173	165	120	128	165	63	71	150
9520.XXX	C	254	247	239	190	224	180	173	165	120	128	90	63	71	75
9521.XXX	C	254	247	239	190	224	180	173	165	120	128	111	63	71	97
9522.XXX <sup>1)</sup>	C	254	247	239	190	224	180	173	165	120	128	165	63	71	150
9523.XXX	D	361	355	346	240	309	254	248	239	190	224	111	63	71	97
9524.XXX <sup>1)</sup>	D	361	355	346	240	309	254	248	239	190	224	165	63	71	150

<sup>1)</sup> Rakenne .000, .100 viistetyllä kannella

### Metrisillä porausaihoilla

Kotelon aukotuskuva:

PK 9508.050

PK 9514.050

PK 9521.050

