



Kytkäntäkaapit

PC-kaappijärjestelmät



PC-kaappijärjestelmät näppäimistölaatikolla

laiteovella ja laatikolla
PC 5366.000, PC 5368.000





- 1 Maks. 505, säädettävissä 25 mm rasterijaolla
2 Maks. 547, säädettävissä 25 mm rasterijaolla

Pienellä asennuskentällä ja vetolaatikolla
PC 5366.300



- 1 Maks. 355, säädettävissä 25 mm rasterijaolla
2 Maks. 397, säädettävissä 25 mm rasterijaolla

Suurella asennuskentällä ja vetolaatikolla
PC 5366.400



i.L. = Clearance width


		Til.nro PC				
		Syvyys 636 mm	5366.000	5366.300	5366.400	
		Syvyys 836 mm	5368.000	-	-	
Toimitus	Rakenne	Materiaali	Väri RAL			
Kotelot	Kaappirakenne sivuseinillä ja katolla	Teräslevy 1,5 mm	RAL 7035	■	■	■
	Pohjalevyt, kolmiosisaiset (5368.000, neliosisainen)	Teräslevy 1,5 mm	sinkitty	■	■	■
Ovi takana	Tankolukolla ja kaksoislehtiavaimenpesällä, oikeakätinen saranointi	Teräslevy 2,0 mm	RAL 7035	■	■	■
Laiteovi ylhäällä	Kannatinkehyksellä, lukitus sisäpuolelta ¹⁾ , oikeakätinen saranointi	Teräslevy 1,5 mm	7015	■	■	-
	Pystysuorat koristepeitelevyt	Muovia UL 94-V0 mukaan	7035			
	Ikkuina silkkipainomaskilla	Turvalasi ESG 4,0 mm	7015			
Asennuskenttä, suuri, ylhäällä	Lukitus sisäpuolelta, oikeakätinen saranointi	Alumiiniprofiili	7035			
	Asennuskenttä	Teräslevy 1,5 mm	7015	-	-	■
	Päätylista ylös/alas	Muovia UL 94-V0 mukaan	7035			
Laitehylly näytölle	Rei'itetty, kiinteä asennus	Teräslevy 1,5 mm	7015	■	■	-
Vetolaatikko näppäimistöille	Kotelot	Teräslevy 1,5 mm	7035	■	■	■
	Ulosvedettävä näppäimistö kaapelinkannattimilla sekä ulosvedettävä hiiralusta ja näppäimistösanka	Teräslevy 1,5 mm	7035	■	■	■
	Peitelevy kahvalistalla, toimii käännettynä rannetukena, lukollinen, lukon nro 3524 E.	Muovia UL 94-V0 mukaan	7035/7015/9006			
Pieni asennuskenttä	Oikeakätinen saranointi, ruuvi kiinnitys sisäpuolelta vasemmalta, asennuslevy taitettu	Teräslevy 1,5 mm	7015	-	■	-
	Koristepeitelevyt sivulla	Muovia UL 94-V0 mukaan	7035			
Ovi alhaalla	Tankolukolla ja kaksoislehtiavaimenpesällä oikeakätinen saranointi	Alumiiniprofiili	7035	■	■	■
	Ovi	Teräslevy 1,5 mm	7015			

¹⁾ Laiteoven vapautus ylhäällä


PC-kaappijärjestelmät

näppäimistöasolla tai pulpettiulokkeella

Laiteovella ja tasolla
PC 5366.100



Laiteovella ja pulpettiulokkeella
PC 5366.200



- 1 Maks. 505, säädettävissä 25 mm rasterijaolla
 - 2 Maks. 547, säädettävissä 25 mm rasterijaolla
 - 3 Maks. asennuspinta 540 x 179 mm
- i.L. = Vapaa tila

Toimitus	Rakenne	Materiaali	Väri RAL	Til.nro PC	
				Syvyys 636 mm	5366.100
Kotelot	Kaappirakenne sivuseinillä ja katolla	Teräslevy 1,5 mm	RAL 7035	■	■
	Pohjalevyt, 3-osaiset	Teräslevy 1,5 mm	sinkitty		
Ovi takana	Tankolukolla ja kaksoislehtiavaimenpesällä, oikeakätinen saranointi	Teräslevy 2,0 mm	RAL 7035	■	■
Laiteovi ylhäällä	Kannatinkehyksellä, lukitus sisäpuolelta ¹⁾ , oikeakätinen saranointi	Teräslevy 1,5 mm	7015	■	■
	Pystysuorat koristepeitelevyt	Muovia UL 94-V0 mukaan	7035		
	Ikkuna silkkipainomaskilla	Turvalasi ESG 4,0 mm	7015		
Laitehylly näytölle	Rei'itetty, kiinteä asennus	Teräslevy 1,5 mm	7015	■	■
Näppäimistö-taso	Kotelo, jossa hiiripidike ja aukko takaseinässä, leveys 19" x korkeus 4 U, kiinnitykseen taustapuolelle	Teräslevy 1,5 mm	7035		
	Peitelevy saranoitu alareunasta, lukollinen, lukon nro 3524 E	Muovia UL 94-V0 mukaan	7035/7015/9006	■	-
Pulpettiuloke	Näppäimistö-taso ulosvedettävällä hiirialustalla ja 2 tarranauhaa näppäimistöille	Teräslevy 1,5 mm	7035		
	Kotelo irrotettavalla kannella ylhäällä ja alhaalla	Teräslevy 1,5 mm/2,0 mm	7035		
Ovi alhaalla	Päätylista	Muovia UL 94-V0 mukaan	7035/7015/9006	-	■
	Tankolukolla ja kaksoislehtiavaimenpesällä oikeakätinen saranointi	Alumiiniprofiili	7035	■	■
	Ovi	Teräslevy 1,5 mm	7015	■	■

¹⁾ Laiteoven vapautus ylhäällä