





KytKentäkaapit

Ohjauskotelo

Compact-Panel



Asennusaukotus
kannatinliitännällä CP 40, teräs



1 Urat jousimuttereille M5

Til.nro CP (kannatinliitännällä CP 40, teräs)	6340.000	6340.100	6340.300	6340.400
Leveys (B1) mm	241	241	315	315
Korkeus (H1) mm	238	388	238	388
Syvyys (T1) mm	87	87	87	87
B2 = Kotelon sisäleveys	170	170	244	244
B3 = Etulevyn leveys	178	178	252	252
B4 = Sisäleveys ruuvikiinnikkeiden välissä	164	164	238	238
H2 = Kotelon sisäkorkeus	192	342	192	342
H3 = Etulevyn korkeus	200	350	200	350
H4 = Sisäkorkeus ruuvikiinnikkeiden välissä	186	336	186	336