

Virranjakelu

Virtakiskojärjestelmät (100/185/150 mm)

Virtakiskopidin

3-nap.

<p>Tekniset tiedot nimellisvirtojen laskentaan DIN 43 671 mukaisesti, katso luku 2-102, sivu 1/2</p> <p>Ohje: SV 3052.000 – Virtakiskopitimen peruselementtiä voidaan käyttää myös 1-vaiheisena pitimenä</p>				
Kiskojärjestelmiin	1250 A	1600 A	2500 A	3000 A
Kiskoväli keskeltä keskelle mm	100	185	150	150
Kiskojen maks. koko ilman lisäkappalesarjoja mm	60 x 10	80 x 10	2 x 80 x 10	2 x 100 x 10
Lisäkappaleet – Poikkipinta-alan pienentämiseen mm – Kiskoleveyden pienentämiseen 10 mm:n välein	30 x 10 – 50 x 10	50/60 x 10	– ■	– ■
Til.nro SV	3073.000	3052.000	3055.000	3057.000
Asennustiedot IEC (DIN EN) -käyttöä varten				
Kirstysmomentti Nm – Kiinnitysruuvi – Kansikiinnitys – Kiskojen kiinnitysruuvi	10 3 –	5 – 40	10 10 –	10 10 –