


Armadi di comando


Pulpiti compatti TP

Pulpiti compatti TP


Larghezza 600/800 mm
TP 6746.500, TP 6748.500




Larghezza 1000/1200 mm
TP 6740.500, TP 6742.500




Sezione A - A




Feritoia di montaggio




Sezione B - B




Sezione B - B



Piastra di montaggio




Vista in direzione X




Pulpiti universali TP

Lamiera d'acciaio


Con portina anteriore ridotta
TP 2694.500



Con portina anteriore massima ampiezza
TP 2695.500



Piastra di montaggio



1 Regolabile da 200 a 400 mm nel
passo meccanico da 25 mm

i.L. = Luce interna