


Armadi PC

Con cassetto per tastiera



1 Max. 504,5, regolabile con passo meccanico da 25 mm
i.L. = Luce interna

				N. d'ord. PC	
				4650.100	
				Larghezza mm	600
				Altezza mm	1600
				Profondità mm	632
Parti incluse nella fornitura	Esecuzione	Materiale	Superficie e colore		
Armadio	Chiuso ai lati e nella parte superiore, aperto nella parte inferiore	Acciaio inox 1,5 mm	Superficie satinata, grana 400	■	
	Lamiere di fondo in tre parti	Acciaio inox 1,5 mm			
Portina posteriore	Con chiusura ad aste e inserto a doppio pettine, cerniera a destra	Acciaio inox 2,0 mm	Superficie satinata, grana 400	■	
Portina trasparente superiore	Bloccata dall'interno ¹⁾ , incernierata a destra	Acciaio inox 1,5 mm	Superficie satinata, grana 400	■	
	Vetro di ispezione	Vetro di sicurezza ESG 4,0 mm			
Ripiani porta apparecchi	Con fori di aerazione, installazione fissa	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm	RAL 7015	■	
Cassetto	Contenitore	Lamiera d'acciaio, 1,25 mm	RAL 7035	■	
	Versione con tastiera estraibile con supporto cavi e mousepad estraibile	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm	RAL 7035		
	Flangia (utilizzata come poggiamano quando è aperta), con chiusura e serratura Nr. 3524 E	Acciaio inox 1,25 mm	Superficie satinata, grana 400		
	¹⁾ con sblocco per portina trasparente superiore			■	
Portina inferiore	Con chiusura ad aste e inserto a doppio pettine, cerniera a destra	Acciaio inox 1,5 mm	Superficie satinata, grana 400	■	