


### TFT-holder

2383.030



**1**

- VESA 75 eller 100 fast
- VESA 75 og hellingsjustering via IW 6206.460

**2**

- Kapslingsfeste/-kobling med bærearmitkobling
- □ 90 x 71 mm
- □ 120 x 65 mm

**3**

- Kapslingsfester på den horisontale bæreamen CP 40, stål eller □ 120 x 65 mm, for montering på den vertikale bæreamen via hellingsjustering IW 6206.460
- □ 120 x 65 mm

**4**

- Plass for tastatur SM 2383.000 via flatkobling for skap SM 2383.010

**4a**

- Bøylehåndtak CP 6107.100

**4c**


- Bøylehåndtak CP 6107.200

ved hjelp av kjernepunkter

**5**

- Plugg-gjennomføring SZ 2400.300/.500 som strekkavlastning av tilkoblingsledningen

Sett fra **A**

Montasjeutsparing □ 90 x 71 mm 

Montasjeutsparing □ 120 x 65 mm 