




Apparatskap

IT-skap

Veggskap AE



med 19"-profilskinner, dybdevariabel



Best.nr. DK	HE	Høydemål mm		
		H1	H2	H3
7641.000	8	380	355	261
7643.000	13	600	578	481
7645.000	16	760	711	641

Fiberoptiske småfordelerskap

med montasjeplate og skjøtekassettfeste



Best.nr. DK	fibres	Bredde mm	Høyde mm	Dybde mm
7451.000	1 - 24	180	254	90