





# Apparatskap

## Betjeningskapslinger

### Kompaktpanel



Montasjeutsparinger  
for bæreamtkobling CP 40, stål



1 Spor for fjærmuttere M5

Best.nr. CP (med bæreamtkobling CP 40, stål)	6340.000	6340.100	6340.300	6340.400
<b>Bredde (B1) mm</b>	241	241	315	315
<b>Høyde (H1) mm</b>	238	388	238	388
<b>Dybde (T1) mm</b>	87	87	87	87
B2 = lysåpning kapslingsbredde	170	170	244	244
B3 = frontplatebredde	178	178	252	252
B4 = lysåpning bredde mellom skruetvinger	164	164	238	238
H2 = lysåpning kapslingshøyde	192	342	192	342
H3 = frontplatehøyde	200	350	200	350
H4 = lysåpning mellom skruetvinger	186	336	186	336