




Döner çerçeve, küçük

600 mm genişliğinde panolar için



800 mm genişliğinde panolar için isteğe bağlı yanda veya ortada



Yükseklik birimleri	3 U	6 U	9 U	12 U	15 U	18 U
Model no. SR	2377.030	2377.060	2377.090	2377.120	2377.150	2377.180
H1 mm	275	408	541	675	808	941
H2 mm	217	350	483	617	750	883
H3 mm	137	270	403	537	670	803

Montaj derinliği T maks. = mm minimum 45 mm D¹⁾ ölçüsünde

Pano genişliği mm	600	800	800
Montaj	ortada	yanda	ortada
Pano derinliği mm	1 T maks.	1 T maks.	1 T maks.
400	185	310	310
500	185	410	370
≥ 600	185	500	370


¹⁾ D = Kapı iç kenarının döner çerçeve ön kenarına olan mesafe 25 mm şablonla daha derine monte edilebilir.

Sistem aksesuarları


19" montaj sistemi

TS için örnekler

600 ve 800 mm genişliğinde panolar için kısmi montaj,
her biri en üst veya en alt konumda




ön




geriye alınmış

600 ve 800 mm genişliğinde panolar için kısmi montaj
ortada



ön



geriye alınmış

- 1 Döner çerçeve için montaj seti, küçük
- 2 4 TS 8800.330 montaj aparatı ile bağlantılı olarak pano derinliğine uygun 23 x 73 mm PS flanşsız montaj kirişi (2 tanesi montaj setinin teslimat kapsamına dahildir)

Not:

- Panonun 25 mm delik mesafesi ve döner çerçevenin yükseklik birimleri arasındaki yükseklik dengelemesini montaj aparatı üstlenir (2 tanesi montaj setinin teslimat kapsamına dahildir)

Yandan montaj

Döner çerçevenin yandan montajı, küçük, 600 veya 800 mm pano derinliğinde öne paralel montaja aynıdır.

Döner çerçeveye erişim için TS yan panel için menteşeleri öneririz.

