


Döner çerçeve, büyük

Kapaksız, 600 mm ve 1200 mm genişliğinde panolar için



Yükseklik birimleri	22 U	31 U	36 U	40 U	45 U
Model no. SR	2322.700	2331.700	2336.700	2340.700	2345.700
mm pano yüksekliği için (veya daha fazla)	1200	1600	1800	2000	2200
H1 mm	1061,5	1461,5	1684,5	1861,5	2084,0
H2 mm	981,5	1381,5	1604,0	1781,5	2004,0

Montaj derinliği T maks. = mm minimum 49 mm D¹⁾ ölçüsünde




Pano genişliği mm	600	1200	1200
Montaj	ortada	solda veya sağda	solda ve sağda
Pano derinliği mm	1 T maks.	1 T maks.	1 T maks.
400	185	295	295
500	185	395	365
600	185	495	365
800	185	695	365

¹⁾ D = Kapı iç kenarının döner çerçeve ön kenarına olan mesafe 25 mm şablonla daha derine monte edilebilir.

Sistem aksesuarları

19" montaj sistemi

TS, SE için 13 örnek



- 1 600 mm genişliğinde panolar için montaj seti
 - 2 1200 mm genişliğinde panolar için montaj seti
 - 3 İlgili pano derinliğinde iç montaj seviyesi için 23 x 73 mm TS flanşlı montaj kirişi
 - 4 PS montaj aparatına bağlı olarak ilgili pano derinliğinde PS flanşsız montaj kirişi
 - 5 Uygun pano derinliğinde 18 x 38 mm TS montaj rayı¹⁾
 - 6 Genişlik bölümü (sol veya sağ aç)¹⁾
- ¹⁾ CM için uygun değildir

Not:

- Panonun 25 mm delik mesafesi ve döner çerçevenin yükseklik birimleri arasındaki yükseklik dengelemesini üst montaj seti üstlenir
- Alttaki kısmi kurulum üstteki kısmi kurulum ile uyumludur
- CM için yalnızca önden tam montaj mümkündür

Yandan montaj

(yalnız TS için)

Döner çerçevenin yandan montajı, büyük, 600 mm pano derinliğinde öne paralel montajla aynıdır. Döner çerçeveye erişim için TS yan panel için menteşeleri öneririz.

