

RiLine aksesuarı: NH sigortalı yük ayırıcılar/NH sigortalı dikey yük ayırıcılar

Ek terminaller


vida bağlantılı 1 ile 3 boyutları arasında NH ayırıcıları için

NH ayırıcıları için	Esnek bakır baralar için sıkıştırma bölmesi B x H mm	Bağlantı		Sıkma torku Nm	Model no. SV
		Yuvarlak iletken mm ²	Sektör şeklinde iletken mm ²		
Boyut 1	20 x 14	35 – 150	50 – 150	12	9344.610
Boyut 2/3	32 x 20	95 – 300	120 – 300	20	9344.620

Kapatma kapakları

NH ayırıcılar için

NH ayırıcıları için	Genişlik (B) mm	Yükseklik (H) mm	Derinlik (T) mm	Model no. SV
Boyut 00	106	46	37	9344.520
Boyut 1	184	70	42	9344.530
Boyut 2	210	70	42	9344.540
Boyut 3	250	70	42	9344.550



Klempli bağlantı parçası

vida bağlantılı NH dikey yük ayırıcılar boyut 00 için

Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı mm ²	Sıkma torku Nm	Model no. SV
1,5 – 95	4	3592.010