





Endüstriyel panolar

Kumanda paneli

Kompakt-Panel



Montaj kesitleri taşıyıcı kol bağlantısı CP 40, çelik için



1 M5 yaylı somunlar için yuvalar

Model no. CP (Taşıyıcı kol bağlantısı CP 40, çelik)	6340.000	6340.100	6340.300	6340.400
Genişlik (B1) mm	241	241	315	315
Yükseklik (H1) mm	238	388	238	388
Derinlik (T1) mm	87	87	87	87
B2 = Net pano genişliği	170	170	244	244
B3 = Ön panel genişliği	178	178	252	252
B4 = Klipsler arasındaki net genişlik	164	164	238	238
H2 = Net pano yüksekliği	192	342	192	342
H3 = Ön panel yüksekliği	200	350	200	350
H4 = Klipsler arasındaki net yükseklik	186	336	186	336