



# IT altyapısı

## IT güvenlik çözümleri


### Micro Veri Merkezi

#### Seviye E


Ön ve arkada tek kanatlı kapılar



1 Yumuşak bariyer olarak kablo kanalı (standart)



2 Kablo kutusu olarak kablo kanalı (seçenek)




3 Sert bariyer olarak üst veya taban elemanında kablo kanalı kullanılabilir alanlar: 2x 120 x 120 mm (seçenek)

1) Soğutucu ünitesinin dış kısmının yerleştirilmesinde

## Micro Veri Merkezi Seviye E

Önde tek kanatlı kapı/arkada iki kanatlı kapı






# IT altyapısı

## IT güvenlik çözümleri

### Micro Veri Merkezi


#### Seviye E

Ön ve arkada iki kanatlı kapılar



1 Yumuşak bariyer olarak kablo kanalı (standart)



2 Kablo kutusu olarak kablo kanalı (seçenek)




3 Sert bariyer olarak başlık veya taban elemanında kablo kanalı kullanılabilir alanlar:  
2x 120 x 120 mm (seçenek)

**Micro Veri Merkezi****Seviye B**

Ön ve arkada tek kanatlı kapılar



- 1 Kablo kanalı
- 2 1060 mm iç derinlikte kablo kanalı
- 3 1260 mm iç derinlikte kablo kanalı (90° döndürülmüş)



1) Kilitler dahil ölçüler




# IT altyapısı

## IT güvenlik çözümleri

### Micro Veri Merkezi

#### Seviye B

Önde tek kanatlı kapı/arkada iki kanatlı kapı






- 1 Kablo kanalı
- 2 1060 mm iç derinlikte kablo kanalı
- 3 1260 mm iç derinlikte kablo kanalı (90° döndürülmüş)

1) Kilitler dahil ölçüler

**Micro Veri Merkezi****Seviye B**

Ön ve arkada iki kanatlı kapılar



- 1 Kablo kanalı
- 2 1060 mm iç derinlikte kablo kanalı
- 3 1260 mm iç derinlikte kablo kanalı (90° döndürülmüş)

1) Kilitler dahil ölçüler