




Kompakt-Schwenkrahmen

für AE Handbuch 33, Seite 737



1 T = max. Einbautiefe (siehe Tabelle)

2 D = 38 (53, 68, 83)

Für AE

Für Kompakt-Schrank AE			Höheneinheiten	6 HE	11 HE	14 HE
Schrank			Best.-Nr. SR	2026.200	2027.200	2034.200
Breite mm	Tiefe mm	Max. Einbautiefe (T max.) mm	Für Schrankhöhe mm	380	600	760
			H1 (mm)	320	542	676
600	210	145	H2 (mm)	270	492	626
			Lackiert	1039.500	1060.500	1076.500
600	350	265	Edelstahl	1009.600	1010.600	1012.600
			Lackiert	1339.500	1360.500	1376.500
760	210	145	Lackiert	–	–	1077.500
			Lackiert	–	–	1073.500
760	300	235	Edelstahl	–	–	1014.600