


Endüstriyel panolar


Pano sistemleri

VX25 modüler pano sistemi


Modüler pano






Profil



Kesit A - A



Kesit B - B



- B1 = Toplam genişlik
B2 = Pano çerçevesi iç ölçüsü
B3 = Taban/baza sabitlemesi delik aralığı
B4 = Vida dişleri/tavan montaj vidası mesafesi
B5 = Taban deliği açık iç ölçüsü
H1 = Toplam yükseklik
H2 = Arka panel yüksekliği
H3 = Pano çerçevesi iç ölçüsü
H4 = Sistem delikleri yolu

- T1 = Toplam derinlik
T2 = Sistem delikleri yolu
Taban/baza sabitlemesi delik aralığı
T3 = Pano çerçevesi iç ölçüsü
T4 = Taban deliği açık iç ölçüsü
T5 = Vida dişleri/tavan montaj vidası mesafesi

Sip. No.	Genişlik ölçüleri mm					Yükseklik ölçüleri mm				Derinlik ölçüleri mm				
	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4	T1	T2	T3	T4	T5
9680.406	399	311	275	335	252	2005	1997	1911	1875	603,5	575	511	452	535
9680.408	399	311	275	335	252	2005	1997	1911	1875	803,5	775	711	652	735
9680.426	399	311	275	335	252	2205	2197	2111	2075	603,5	575	511	452	535
9680.428	399	311	275	335	252	2205	2197	2111	2075	803,5	775	711	652	735
9680.606	599	511	475	535	452	2005	1997	1911	1875	603,5	575	511	452	535
9680.608	599	511	475	535	452	2005	1997	1911	1875	803,5	775	711	652	735
9680.626	599	511	475	535	452	2205	2197	2111	2075	603,5	575	511	452	535
9680.628	599	511	475	535	452	2205	2197	2111	2075	803,5	775	711	652	735
9680.806	799	711	675	735	652	2005	1997	1911	1875	603,5	575	511	452	535
9680.808	799	711	675	735	652	2005	1997	1911	1875	803,5	775	711	652	735
9680.826	799	711	675	735	652	2205	2197	2111	2075	603,5	575	511	452	535
9680.828	799	711	675	735	652	2205	2197	2111	2075	803,5	775	711	652	735