


Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

► Rittal TopTherm kjøleaggregat “Blue e”



- Opptil 45 % lavere energiforbruk
- Aggregat med Comfort controller er nå “Blue e” - artikkelnummer er det samme



TopTherm kjøleaggregat

- Energieffektive kjøleaggregat fra 500 til 4000 W
- Energibesparelse på opptil 45 % med samme kjøleeffekt (70 % målt i forhold til Rittal TopTherm kjøleaggregat ved felttest)
- www.rittal.com/products/system-climate-control/energysavingcalculator

Eco-mode kontroll

Intelligent, målrettet energibruk ved hjelp av det nye eco-mode kontroll systemet fra Rittal

- 1 Kjølingen er av: Den interne viften går for å sikre sirkulasjon i kabinettet.
- 2 Den interne viften er slått av.
- 3 Den interne viften slår seg på i 30 sekunder med 10 minutters intervall, for å blande luften.
- 4 Den interne viften er slått på igjen.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Rittal AS • Telefon: 64 85 13 00 • Epost: rittal@rittal.no • www.rittal.no



Produktkonverteringsguide fra kjøleaggregat med Basic controller til "Blue e" generasjon.

Nyhet

- Energibesparelse på opptil 45 %
- Tidligere aggregat med Comfort controller er nå "Blue e" generasjon; artikkelnummer er det samme.

Uendret

- Uendrede monteringsmål
- Uendret kjøleeffekt
- Uendrede aggregatstørrelser

Takmontert kjøleaggregat

(tidligere) med Basic controller

(fra og med nå) "Blue e" generasjon

Art.nr.	Effektiv kjøleeffekt	Dimensjoner B x H x D mm	Spenning V, Hz	Art.nr.
3382.100	500 W	597 x 417 x 380	230, 50/60	3382.500
3382.110			115, 50/60	3382.510
3359.100	750 W	597 x 417 x 380	230, 50/60	3359.500
3359.110			115, 50/60	3359.510
3359.140			400, 2~, 50/60	3359.540
3383.100	1000 W	597 x 417 x 475	230, 50/60	3383.500
3383.110			115, 50/60	3383.510
3383.140			400, 2~, 50/60	3383.540
3384.100	1500 W	597 x 417 x 475	230, 50/60	3384.500
3384.110			115, 50/60	3384.510
3384.140			400, 2~, 50/60	3384.540
3385.100	2000 W	597 x 417 x 475	230, 50/60	3385.500
3385.110			115, 50/60	3385.510
3385.140			400, 2~, 50/60	3385.540
3386.140	3000 W	796 x 470 x 580	400, 3~, 50 460, 3~, 60	3386.540
3387.140	4000 W	796 x 470 x 580	400, 3~, 50 460, 3~, 60	3387.540

Kjøleaggregat i rustfritt stål finnes på Internett.

Merk: En ekstra system relé er tilgjengelig. For koblingsskjema, se monteringsanvisning på www.rittal.no

Veggmontert kjøleaggregat

(tidligere) med Basic controller

(fra og med nå) "Blue e" generasjon

Art.nr.	Effektiv kjøleeffekt	Dimensjoner B x H x D mm	Spenning V, Hz	Art.nr.
3303.100	500 W	280 x 550 x 200	230, 50/60	3303.500
3303.110			115, 50/60	3303.510
3361.100	750 W	280 x 550 x 280	230, 50/60	3361.500
3361.110			115, 50/60	3361.510
3361.140			400, 2~, 50/60	3361.540
3304.100	1000 W	400 x 950 x 260	230, 50/60	3304.500
3304.110			115, 50/60	3304.510
3304.140			400, 3~, 50 460, 3~, 60	3304.540
3305.100	1500 W	400 x 950 x 260	230, 50/60	3305.500
3305.110			115, 50/60	3305.510
3305.140			400, 3~, 50 460, 3~, 60	3305.540
3366.100	1500 W	450 x 1590 x 205	230, 50/60	3366.500
3366.110			115, 50/60	3366.510
3366.140			400, 3~, 50 460, 3~, 60	3366.540
3328.100	2000 W	400 x 1580 x 295	230, 50/60	3328.500
3328.110			115, 50/60	3328.510
3328.140			400, 3~, 50 460, 3~, 60	3328.540
3329.100	2500 W	400 x 1580 x 295	230, 50/60	3329.500
3329.110			115, 50/60	3329.510
3329.140			400, 3~, 50 460, 3~, 60	3329.540
3332.140	4000 W	500 x 1580 x 340	400, 3~, 50 460, 3~, 60	3332.540

Kjøleaggregat i rustfritt stål, Nema 4X og med kjøledører finnes på internett.

Merk: En ekstra system relé er tilgjengelig. For koblingsskjema, se monteringsanvisning på www.rittal.no