


Ri4Power ISV

Распределительная система с защитой от прикосновения

► Новинка 2012



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ri4Power ISV

Распределительная система с защитой от прикосновения

Преимущества системы:

- Простая сборка;
- Быстрый и удобный монтаж;
- Стандартные корпуса TS8 для ширины 600 мм;
- Универсальные компоненты для TS8 и AE;
- Возможность применения активного оборудования различных производителей;
- Широкий выбор монтажных модулей;
- Совместимость с компонентами RiLine60;
- Проектирование с помощью Rittal PowerEngineering.

Комплектация ISV для корпуса TS8

Для корпусов TS8	шт. в уп.						
Материал: сталь RAL7035 Артикул №:		8604.500	9660.605	9666.955	9666.915	9666.965	9666.925
Материал: сталь 1,4301 Артикул №:		-	8452.600	-	-	-	-
Ширина корпуса (мм)		600		850		1100	
Высота корпуса (мм)		2000		2000		2000	
Глубина корпуса (мм)		400	600	400	600	400	600
Модули по ширине (ЕШ)		2		3		4	
Модули по высоте (ЕВ)		12		12		12	
Модель №. SV		9666.900		9666.910		9666.920	
Также необходимо							
Вертикальный профиль 1800 мм, 12 ЕВ	1	9666.712		9666.712		9666.712	
Фиксатор по глубине для корпусов глубиной 400/500/600 мм	2	-		-		9666.730	
Аксессуары							
Монтажный профиль 500мм, 2ЕШ	2	9666.722		9666.722		9666.722	
Монтажный профиль 750мм, 3ЕШ	2	-		9666.723		9666.723	
Монтажный профиль 1000мм, 4ЕШ	2	-		-		9666.724	
Вертикальный профиль 300мм, 2ЕВ	2	9666.702		9666.702		9666.702	
Вертикальный профиль 450мм, 3ЕВ	2	9666.703		9666.703		9666.703	
Вертикальный профиль 600мм, 4ЕВ	2	9666.704		9666.704		9666.704	
Вертикальный профиль 1800мм, 12ЕВ	2	9666.712		9666.712		9666.712	
Фиксатор по глубине для корпусов глубиной 400/500/600 мм	2	9666.730		9666.730		9666.730	
Соединители	4	9666.740		9666.740		9666.740	

Комплектация ISV для корпуса AE

Для корпусов AE	шт. в уп.						
Материал: сталь RAL7035 Артикул №:		1038.500	1057.500	1076.500	1090.500	1260.500	1213.500
Материал: сталь 1,4301 Артикул №:		1008.600	-	1012.600	-	-	1019.600
Материал: сталь 1,4404 Артикул №:		-	-	-	-	-	1019.500
Ширина корпуса (мм)		380	500	600	600	600	1000
Высота корпуса (мм)		600	700	760	1000	1200	1200
Глубина корпуса (мм)		210	250	210	250	300	300
Модули по ширине (ЕШ)		1	1	2	2	2	3
Модули по высоте (ЕВ)		3	4	4	6	7	7
Модель №. SV	1	9666.800	9666.810	9666.820	9666.830	9666.840	9666.850
Аксессуары							
Монтажный профиль 500 мм, 2ЕШ	2	9666.753	-	-	-	-	-
Монтажный профиль 750 мм, 3ЕШ	2	-	9666.754	9666.754	-	-	-
Монтажный профиль 1000 мм, 4ЕШ	2	-	-	-	9666.756	-	-
Вертикальный профиль 300 мм, 2ЕВ	2	-	-	-	-	9666.757	9666.757

Шаг по ширине (ЕШ) 250 мм

Шаг по высоте (ЕВ) 150 мм




Подробная информация по компонентам системы в каталоге «Новинки 2012»

ООО «Риттал»

Россия • 125252 • Москва • ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12, 4 этаж

Тел. +7 (495) 775 02 30 (доб. 1256) • Факс +7 (495) 775 02 39

E-mail: support@rittal.ru • www.rittal.ru



www.rittal.ru

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP