


Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

▶ Rittal TopTherm kylaggregat “Blue e”



- Upp till 45 % lägre energiförbrukning
- Aggregat med Comfort controller blir nu “Blue e” - artikelnummer är oförändrade



TopTherm kylaggregat

- Energieffektiva kylaggregat från 500 till 4000 W
- Energibesparing på upp till 45 % med samma kyleffekt (70 % uppmätt i jämförelse med Rittal TopTherm kylaggregat vid fälttest)
- www.rittal.se

Eco-mode control

Intelligent, behovsstyrd energianvändning tack vare det nya eco-mode control systemet från Rittal

- 1 Kylningen slås ifrån: Den interna fläkten cirkulerar luften i kapslingen.
- 2 Den interna fläkten slås ifrån.
- 3 Den interna fläkten slås till 30 sekunder var 10:e minut för att känna temperaturen i kapslingen.
- 4 Den interna fläkten slås till igen.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

www.rittal.se



Översättningsguide från kylaggregat med Basic controller till "Blue e".

NYTT

- Energibesparing på upp till 45 %
- Tidigare aggregat med Comfort controller blir nu "Blue e"

Oförändrat

- Oförändrade montagemått
- Oförändrade kyleffekter
- Oförändrade aggregatstorlekar
- Oförändrade artikelnummer

Takmonterade kylaggregat

(tidigare) med Basic controller

(från och med nu) "Blue e"

Art.nr.	Effektiv kyleffekt	Mått B x H x D mm	Spänning V, Hz	Art.nr.
3382.100	500 W	597 x 417 x 380	230, 50/60	3382.500
3382.110			115, 50/60	3382.510
3359.100	750 W	597 x 417 x 380	230, 50/60	3359.500
3359.110			115, 50/60	3359.510
3359.140			400, 2~, 50/60	3359.540
3383.100	1000 W	597 x 417 x 475	230, 50/60	3383.500
3383.110			115, 50/60	3383.510
3383.140			400, 2~, 50/60	3383.540
3384.100	1500 W	597 x 417 x 475	230, 50/60	3384.500
3384.110			115, 50/60	3384.510
3384.140			400, 2~, 50/60	3384.540
3385.100	2000 W	597 x 417 x 475	230, 50/60	3385.500
3385.110			115, 50/60	3385.510
3385.140			400, 2~, 50/60	3385.540
3386.140	3000 W	796 x 470 x 580	400, 3~, 50 460, 3~, 60	3386.540
3387.140	4000 W	796 x 470 x 580	400, 3~, 50 460, 3~, 60	3387.540

Kylaggregat i rostfritt utförande finner ni på internet.

Notera: Ytterligare ett relä för systemmeddelande finns tillgängligt. För elschema, se montageinstruktioner på www.rittal.se.

Väggmonterade kylaggregat

(tidigare) med Basic controller

(från och med nu) "Blue e" generationen

Art.nr.	Effektiv kyleffekt	Mått B x H x D mm	Spänning V, Hz	Art.nr.
3303.100	500 W	280 x 550 x 200	230, 50/60	3303.500
3303.110			115, 50/60	3303.510
3361.100	750 W	280 x 550 x 280	230, 50/60	3361.500
3361.110			115, 50/60	3361.510
3361.140			400, 2~, 50/60	3361.540
3304.100	1000 W	400 x 950 x 260	230, 50/60	3304.500
3304.110			115, 50/60	3304.510
3304.140			400, 3~, 50 460, 3~, 60	3304.540
3305.100	1500 W	400 x 950 x 260	230, 50/60	3305.500
3305.110			115, 50/60	3305.510
3305.140			400, 3~, 50 460, 3~, 60	3305.540
3366.100	1500 W	450 x 1590 x 205	230, 50/60	3366.500
3366.110			115, 50/60	3366.510
3366.140			400, 3~, 50 460, 3~, 60	3366.540
3328.100	2000 W	400 x 1580 x 295	230, 50/60	3328.500
3328.110			115, 50/60	3328.510
3328.140			400, 3~, 50 460, 3~, 60	3328.540
3329.100	2500 W	400 x 1580 x 295	230, 50/60	3329.500
3329.110			115, 50/60	3329.510
3329.140			400, 3~, 50 460, 3~, 60	3329.540
3332.140	4000 W	500 x 1580 x 340	400, 3~, 50 460, 3~, 60	3332.540

Kylaggregat i rostfritt utförande, Nema 4X och kyldörrar finner ni på internet.

Notera: Ytterligare ett relä för systemmeddelande finns tillgängligt. För elschema, se montageinstruktioner på www.rittal.se.