

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Armarios compactos AE – AE 1036.500

Date : 06-dic-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Armarios compactos AE – AE 1036.500

created: 06.12.2019 on www.rittal.com/ar-es



Descripción producto

Material:	Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie:	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Caja con puerta(s) con bisagras, cerrada en todo el contorno Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja Placa de montaje Cierre: doble paletón 3 mm
Material básico:	Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 300 mm Altura: 300 mm Profundidad: 155 mm
Grosor del material:	Caja: 1,38 mm Puerta: 1,5 mm Placa de montaje: 2 mm

Placa de montaje:	Anchura: 254 mm Altura: 275 mm
Número puertas:	1
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda:	sí
Ejecución cierre:	Aldabilla
Nº de cierres:	1
Bombín de cierre:	Doble paletón 3 mm
Placa de entrada de cables, cantidad:	1
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	6,1 kg
EAN:	4028177522909
Código arancelario:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Descripción producto:	AE ARMARIO COMPACTO 300x300x155, RAL7035, Standard, con placa de montaje

Aprobaciones

Aprobaciones:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL + C-UL
----------------------	--

Certificados:	EAC Grado de protección IK-Code
----------------------	---------------------------------------

Explicaciones:

Declaración de conformidad
