

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Hygienic Design Armario compacto HD, de una puerta – HD 1310.600

Date : 23-sep-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hygienic Design Armario compacto HD, de una puerta – HD 1310.600

created: 23.09.2020 on www.rittal.com/ar-es



Descripción producto

Ejecución:	Inclinación techo 30° hacia delante
Material:	Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Placa de montaje: chapa de acero Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Superficie:	Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm Placa de montaje: galvanizada Junta: color azul (RAL 5010)
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66 IP X9
Grado de protección IP según DIN 40 050-9:	IP 69K
Grado de protección NEMA:	NEMA 13 NEMA 4X
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Caja cerrada en todo el contorno Puerta con junta insertada Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda Placa de montaje
Modificación de producto:	The compact enclosure HD, single-door, comes with the new compact enclosure AX mounting plate.

Material básico: Acero inoxidable

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 610 mm
Altura (frontal): 650 mm
Altura posterior: 769 mm
Profundidad: 210 mm

Placa de montaje: Anchura: 550 mm
Altura: 575 mm

Ángulo de abertura de la puerta: 125°

Nº de cierres de aldabilla: 2

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

Peso/UE: 27,4 kg

EAN: 4028177567610

Código arancelario: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

Descripción producto: HD ARMARIO COMPACTO INOX. 610x650x210 1.4301, ALTURA TRASERA 769MM.

Aprobaciones

Aprobaciones: UL + C-UL

Certificados: EAC
Grado de protección

Explicaciones: Declaración de conformidad