

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Estribo de montaje för VX, TS, SE, CM, TP, AX – TS 4598.000

Date : 14-ago-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Estribo de montaje für VX, TS, SE, CM, TP, AX – TS

4598.000

created: 14.08.2020 on www.rittal.com/ar-es



Descripción producto

Descripción: Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.

Aplicación: En el nivel de montaje interior y exterior al perfil del armario

Material: Chapa de acero

Superficie: Galvanizada

Datos técnicos: Taladro de Ø 4,5 mm en retícula DIN 25 mm

Observación para el montaje: Para montaje en AX de acero inoxidable solo en combinación con el listón de puerta perforado

Unidad de envase: Incl. material de fijación

Características del producto

Adecuado para:
Tipo de armario: TS
Tipo de armario: SE
Tipo de armario: CM
Tipo de armario: TP

Dimensiones: Longitud: 690 mm

Posibilidades de montaje:
Al marco tubular de las puertas TS, ES
En el listón perforado de la puerta CM, TP

Adecuado para ancho de puerta:	800 mm
Unidad de embalaje:	20 pza(s).
Peso/UE:	7,12 kg
Contenido de cobre (kg / pza.):	0
EAN:	4028177103801
Código arancelario:	73269098
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Descripción producto:	TS BARRA TRANSVERSAL INTERIOR 800MM-20P.
Aprobaciones	
Certificados:	EAC