

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Armario individual SE 8 – SE 5830.500

Date : 27-sep-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Armario individual SE 8 – SE 5830.500

created: 27.09.2020 on www.rittal.com/ar-es



Descripción producto

Material:	Caja: chapa de acero de 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie:	Caja, puerta y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55
Grado de protección NEMA:	NEMA 12 NEMA 3R
Código IK:	IK10
Unidad de envase:	Armario cerrado por la parte superior y lateral Puerta(s) Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta Placa de montaje Chapas de entrada de cables Dorsal, desatomillable Cierre: doble paletón 3 mm 2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm Dorsal, de una pieza
Material básico:	Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 600 mm Altura: 1800 mm Profundidad: 400 mm
Placa de montaje:	Anchura: 499 mm Altura: 1696 mm
Número puertas:	1
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	99 kg
EAN:	4028177666429
Código arancelario:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Descripción producto:	SE ARMARIO INDIVIDUAL 600x1800x400 BASE TS, RAL7035, CON PLACA DE MONTAJE
Aprobaciones	
Aprobaciones:	UL + C-UL
Certificados:	Grado de protección IK-Code Superficie
Explicaciones:	Declaración de conformidad