

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Armarios murales AX IT con guías perfil de 19", variables en profundidad – AX IT 7643.350

Date : 03-abr-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Armarios murales AX IT con guías perfil de 19", variables en profundidad – AX IT 7643.350

created: 03.04.2020 on www.rittal.com/ar-es



Descripción producto

Descripción:	Caja mural TI con base AX, con elevado grado de protección, para uso en entornos industriales.
Ventajas:	<p>Rack TI completamente premontado para el alojamiento de componentes TI de 19" gracias a las guías perfil variables en profundidad</p> <p>Construcción de caja soldada con cuerpo cerrado, garantizando la máxima protección de los componentes instalados, hasta IP 66</p> <p>Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda</p> <p>Máximo volumen interno utilizable con un diseño extremadamente compacto</p> <p>Equipamiento interior individualizado</p> <p>La gran escotadura en el suelo del armario con placa de entrada de cables optimizada aumenta el espacio disponible para el guiado de cables en hasta un 33%</p> <p>Cómoda introducción de los cables desde abajo a través de una entrada de cables con escobilla integrada</p>
Aplicación:	<p>Rack TI para uso en entornos industriales</p> <p>Integración segura y protegida de la TI directamente en el proceso de su centro de producción</p>
Posibilidades de montaje:	<p>Ángulo de montaje premontado incluyendo guía perfil en C para el guiado de cables</p> <p>Ángulo de montaje para alojar una guía de puesta a tierra central</p> <p>Ángulo de montaje para montaje a la regleta de enchufes de 19"</p>
Material:	Chapa de acero
Superficie:	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Interior: galvanizado
Color de base:	RAL 7035
Color:	RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 10 (hasta IP 66, bajo demanda) Hasta IP 66 (depende de la placa de entrada de cables elegida)
Unidad de envase:	Rack TI premontado con puerta abisagrada, cerrado en todo el contorno Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm Placa entrada de cables con escobilla Guía perfil de 19" delante, variable en profundidad en retícula de 25 mm montada a 4 guías para montaje interior Ángulo de montaje Guía de perfil en C, montada al dorsal
Observaciones:	Variante con aprobación UL disponible bajo demanda
Material básico:	Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 600 mm Altura: 600 mm Profundidad: 350 mm
Altura de montaje para componentes:	12 UA
Pr. de montaje:	278 mm
Dirección de caída:	Caja mural TI con base AX, con elevado grado de protección, para uso en entornos industriales.
Bisagras:	a la derecha, intercambiables a izquierda
Nº de cierres de aldabilla:	2
Ejecución cierre:	Aldabilla con cierre de doble paletón de 3 mm
Nº de cierres:	2
Placa de entrada de cables, tamaño:	7
Placa de entrada de cables, cantidad:	1
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177942400
Código arancelario:	94032080
ETIM 7.0:	EC002500

ETIM 6.0: EC002500

eCl@ss 8.0/8.1: 27180208

eCl@ss 6.0/6.1: 27180208

Descripción producto: AX IT wall-mounted IT distributor, 12 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x600x350 mm (AX 1360), Pre-assembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction

Aprobaciones

Explicaciones: Declaración de conformidad
