



Coffrets électriques

AE – AE 1035.500

Date d'édition : 24 févr. 2020



Coffrets électriques AE – AE 1035.500

: 24.02.2020 www.rittal.com/be-fr



Description du produit

Matériau:	Coffret : tôle d'acier Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition:	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur:	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 55
Indice de protection NEMA:	NEMA 12
Code IK:	IK08
Composition de la livraison:	Coffret monobloc avec porte(s) montée(s) sur charnières, Plaque(s) passe-câbles dans la base du coffret Plaque de montage Serrure : panneton double de 3 mm
Matériau de base:	Tôle d'acier

Caractéristiques du produit

Dimensions:	Largeur: 200 mm Hauteur: 300 mm Profondeur: 155 mm
Épaisseur de	Coffret: 1,25 mm

matériau:	Porte: 1,5 mm Plaque de montage: 2 mm
Plaque de montage:	Largeur: 162 mm Hauteur: 275 mm
Nombre de portes:	1
Modèle du dispositif de fermeture:	Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures:	1
Serrure à clé:	Panneton double de 3 mm
Taille de la plaque passe-câbles:	1
Nombre de plaques passe-câbles:	1
Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	4,5 kg
EAN:	4028177252028
Numéro du tarif douanier:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Description du produit:	AE Coffret électrique, LHP : 200 x 300 x 155 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, à une porte, une serrure à came

Homologations

Homologations: Bureau Veritas
CSA
Lloyds Register of Shipping
RRR
Russian Maritime Register of Shipping
TÜV
UL + C-UL

Certificats: EAC
IK-Code

Indice de protection

Déclarations:

Déclaration de conformité
