

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

FlatBox – DK 7507.000

Date d'édition : 11 avr. 2021

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FlatBox – DK 7507.000

: 11.04.2021 www.rittal.com/be-fr



Description produit

Modèle:	avec montants 19"
Description:	Mise en œuvre flexible comme coffret mural ou bâti industriel.
Avantages:	Montage rapide sans outil Accessoires sur le bâti 19" ouvert
Matériau:	Tôle d'acier Vitre : verre sécurité trempé, 3 mm
Finition:	Revêtement poudre
Couleur:	RAL 7035
Composition de la livraison:	Coffret emballé en Flat-Pack 1 partie murale 2 pièces porteuses 2 toits / plaques passe-câbles, avec découpes pour l'introduction des câbles via des brosses passe-câbles 2 panneaux latéraux, verrouillables 1 porte vitrée, verrouillable, fermeture de sécurité 3524 E, charnières réversibles Éléments de jonction pour un montage rapide sans outil Kit de mise à la masse prévu pour tous les éléments du coffret Montants 19"
Remarque:	Profondeur de montage max. : profondeur – 58 mm jusqu'au panneau arrière Écartement max. entre deux plans 19" : profondeur - 104 mm
Matériau de base:	Tôle d'acier

Description produit

Dimensions:	Largeur: 600 mm Hauteur: 358 mm Profondeur: 400 mm
Hauteur de montage pour les composants:	6 U
Charge admissible:	300 N max.
Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	17,84 kg
EAN:	4028177551398
Numéro du tarif douanier:	94032080
ETIM 7.0:	EC002500
ETIM 6.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
Description produit:	FlatBox 6U 400
Homologations	
Certificats:	NA