

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **19"-montageclips,  
Clip&Go met  
contactering – DK  
2090.000**

Stand : 27-sep-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# 19"-montageclips, Clip&Go met contactering – DK 2090.000

: 27.09.2020 [www.rittal.com/be-nl](http://www.rittal.com/be-nl)



## Productbeschrijving

**Beschrijving:** Voor het eenvoudig vastschroeven van uitbouwcomponenten binnen het 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau. Eenvoudig vanaf de binnenkant op de profielrail schuiven en vastzetten.

**Voordelen:** Snelle positionering en montage in plaats van afzonderlijke kooimoeren  
Geïntegreerd contactoppervlak voor potentiaalvereffening  
Voorgemonteerde 1 HE-drager met 3 kooimoeren incl. middenbevestiging overeenkomstig de standaard EIA 310  
Kan meerdere keren worden gedemonteerd en opnieuw gemonteerd

**Materiaal:** Plaatstaal

**Oppervlak:** Verzinkt

**Opmerking:** Alle behuizingen in het Rittal-programma zijn binnen hun toleranties al getest voor gebruik van 482,6 mm (19") bevestigingsmiddelen. De geschiktheid voor gebruik in behuizingen van andere fabrikanten kan niet worden gegarandeerd.

## Productkenmerken

**Schroefdraad:** Type: M5

**Leveringseenheid:** 24 st.

**Gewicht/VE:** 0,36 kg

**Koperaandeel (kg / stuk):** 0

**EAN:** 4028177802230

---

**Douanetariefnummer:** 73181900

---

**ETIM 7.0:** EC002358

---

**ETIM 6.0:** EC002358

---

**eCl@ss 8.0/8.1:** 23110815

---

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27182590

---

**Productbeschrijving:** DK Montageclips 19 inch, Clip & Go, 1 HE, M5

---