

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

VerticalBox – DK 7501.000

Stand : 14-aug-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VerticalBox – DK 7501.000

: 14.08.2020 www.rittal.com/be-nl



Productbeschrijving

Beschrijving:	Compacte 19"-behuizing voor kleine netwerken.
Voordelen:	Als wand-, onderzet- of desktop-behuizing te gebruiken Vanaf drie zijden vrije toegang ten behoeve van interieuropbouw Passieve ventilatie door ventilatiesleuven Achterwand voorbereid voor de opname van ventilatoren Draairichting deur naar keuze Ruimtebesparende, zijdelingse, verticale opname van de 19"-opbouwcomponenten
Materiaal:	Plaatstaal Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak:	Poedercoating
Kleur:	RAL 7035
Levering:	Behuizing met zichtdeur Zijwanden (1 x vast, 1 x ingestoken) met ventilatiesleuven Knockouts voor kabelinvoer via dak en bodem Ingestoken achterwand, met knockouts voor kabelinvoer en de opname van ventilatoren 19"-bevestigingsniveau, 5 HE, horizontaal voor en achter, in diepte verstelbaar, niveauafstand 434 – 489 mm Veiligheidssluiting 12321 in de deur, zij- en achterwand 4 kunststofvoeten, zelfklevend
Basismateriaal:	Plaatstaal

Productkenmerken

Afmetingen:	Breedte: 300 mm Hoogte: 540 mm Diepte: 600 mm
--------------------	---

Inbouwhoogte voor componenten:	5 HE
Leveringseenheid:	1 st.
Gewicht/VE:	17,04 kg
EAN:	4028177625426
Douanetariefnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC002500
ETIM 6.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
Productbeschrijving:	VerticalBox, 5HE, 19 inch bevestigingsniveau horizontaal voor en achter in diepte verstelbaar, met zichtdeur, 300x540x600 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035