

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Deeldeur voor VX – SV 9682.104

Stand : 21-apr-2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Deeldeur voor VX – SV 9682.104

: 21.04.2021 [www.rittal.com/be-nl](http://www.rittal.com/be-nl)



## Product omschrijving

**Beschrijving:** Geschikt voor VX-kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken, uitvoering A.

**Materiaal:** Plaatstaal, 2 mm

**Oppervlak:** Structuurlak

**Kleur:** RAL 7035

**Beschermklasse IP volgens IEC 60 529:** IP 54, bij complete uitvoering

**Levering:** Deeldeur  
Verdeelprofiel  
Schamieren  
Sluitstukken  
Incl. bevestigingsmateriaal

**Opmerking:** Openingshoek van de deeldeuren max. 130°

## Product omschrijving

**Geschikt voor:** Breedte: = 1000 mm

**Afmetingen:** Breedte: 1000 mm  
Hoogte: 400 mm

**Aantal sluitingen:** 2

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Leveringseenheid:</b>         | 1 st.   |
| <b>Gewicht/VE:</b>               | 8,12 kg   |
| <b>Koperaandeel (kg / stuk):</b> | 0   |
| <b>EAN:</b>                      | 4028177929043   |
| <b>Douanetariefnummer:</b>       | 94039010  |
| <b>ETIM 7.0:</b>                 | EC000747  |
| <b>ETIM 6.0:</b>                 | EC000747  |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>           | 27182204  |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>           | 27182290  |
| <b>Product omschrijving:</b>     | SV VX Deel deur, voor kastbreedte 1000 mm, H=400 mm, plaatstaal, RAL 7035 |