

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Deel deur voor VX – SV 9682.158

Stand : 19-sep-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Deeldeur voor VX – SV 9682.158

: 19.09.2020 www.rittal.com/be-nl



Productbeschrijving

Beschrijving: Geschikt voor VX-kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken, uitvoering A.

Materiaal: Plaatstaal, 2 mm

Oppervlak: Structuurlak

Kleur: RAL 7035

Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 54

Levering: Deeldeur
Verdeelprofiel
Schamieren
Sluitstukken
Incl. bevestigingsmateriaal

Opmerking: Openingshoek van de deeldeuren max. 130°

Productkenmerken

Geschikt voor: Breedte: = 400 mm

Afmetingen: Breedte: 400 mm
Hoogte: 1800 mm

Aantal sluitingen: 4

Leveringseenheid:	1 st.
Koperaandeel (kg / stuk):	0
EAN:	4028177928947
Douanetariefnummer:	94039010
ETIM 7.0:	EC000747
ETIM 6.0:	EC000747
eCI@ss 8.0/8.1:	27182204
eCI@ss 6.0/6.1:	27182290
Productbeschrijving:	SV VX Deel deur, voor kastbreedte 400 mm, H=1800 mm, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen	
Toelatingen:	UL + C-UL