

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Воздухо-водяные теплообменники потолочный – SK 3209.544

Date : 27.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Воздухо-водяные теплообменники потолочный – SK 3209.544

created: 27.09.2020 build on [www.rittal.com/by-ru](http://www.rittal.com/by-ru)



## Описание продукции

<b>Исполнение:</b>	Водопроводящие детали из нержавеющей стали (1.4571)
<b>Описание:</b>	Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °С. Воздухо-водяной теплообменник монтируется на крышу распределительного шкафа и имеет гибкие возможности подключения воды.
<b>Цвет:</b>	RAL 7035
<b>Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:</b>	IP 55 Указание: IP 65 возможно по запросу
<b>Комплект поставки:</b>	Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Уплотнительная прокладка Крепежный материал
<b>Указание к арт. №:</b>	Срок поставки по запросу

## Особенности продукции

<b>Полная мощность охлаждения:</b>	L 35 W 10 при 400 л/ч: 1,88 kW
<b>Мощность (свободного воздушного потока):</b>	Внутренний контур: 1030 м³/ч
<b>Номинальное рабочее напряжение:</b>	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz

<b>Размеры:</b>	Ширина: 597 mm Высота: 417 mm Глубина: 475 mm
<b>Регулирование температуры:</b>	e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
<b>Диапазон температур:</b>	Диапазон температур (окружающая среда): +1 °C...+70 °C Диапазон установок: +20 °C...+55 °C Подача воды: +1 °C...+30 °C
<b>Хладагент/объем:</b>	Охлаждающая жидкость: Вода (спецификацию см. в Интернете)
<b>Тип подключения (электрического):</b>	Вставной блок клемм подключения
<b>Рабочий цикл:</b>	100 %
<b>Номинальная мощность P<sub>эл</sub>:</b>	При 50 Гц: 98 W При 60 Гц: 115 W
<b>Номинальный ток макс.:</b>	При 50 Гц: 0,25 A При 60 Гц: 0,3 A
<b>Защитный автомат/плавкий предохранитель:</b>	4 A
<b>Допустимое давление (p макс.):</b>	1 бар - 10 бар
<b>Гидравлические подключения:</b>	Муфта для шланга ½" G ¾" наружная резьба
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180712
<b>Упаковка:</b>	1 шт.
<b>Вес:</b>	27,5 kg
<b>EAN:</b>	4028177429925
<b>Код ТНВЭД:</b>	84158300
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002515
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002515
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180712
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180712

## Сертификаты

Сертификаты: Approval overview

Сертификаты: Сертификат/Декларация соответствия

Пояснения: Декларация о соответствии