

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Воздухо-водяные теплообменники потолочный – SK 3210.144

Date : 01.10.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Воздухо-водяные теплообменники потолочный – SK 3210.144

created: 01.10.2020 build on www.rittal.com/by-ru



Описание продукции

Исполнение:	Водопроводящие детали из нержавеющей стали (1.4571)
Описание:	Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °С. Воздухо-водяной теплообменник монтируется на крышу распределительного шкафа и имеет гибкие возможности подключения воды.
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 55 Указание: IP 65 возможно по запросу
Комплект поставки:	Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Уплотнительная прокладка Крепежный материал
Указание к арт. №:	Срок поставки по запросу

Особенности продукции

Полная мощность охлаждения:	L 35 W 10 при 400 л/ч: 3 kW
Мощность (свободного воздушного потока):	Внутренний контур: 925 m³/h
Номинальное рабочее напряжение:	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz

Размеры:	Ширина: 597 mm Высота: 417 mm Глубина: 475 mm
Регулирование температуры:	Базовый контроллер (заводская установка + 35 °C)
Диапазон температур:	Диапазон температур (окружающая среда): +1 °C...+70 °C Диапазон установок: +20 °C...+55 °C Подача воды: +1 °C...+30 °C
Хладагент/объем:	Охлаждающая жидкость: Вода (спецификацию см. в Интернете)
Тип подключения (электрического):	Вставной блок клемм подключения
Рабочий цикл:	100 %
Номинальная мощность P_{эл}:	При 50 Гц: 102 W При 60 Гц: 125 W
Номинальный ток макс.:	При 50 Гц: 0,25 A При 60 Гц: 0,3 A
Защитный автомат/плавкий предохранитель:	4 A
Допустимое давление (p макс.):	1 бар - 10 бар
Гидравлические подключения:	Муфта для шланга ½" G ¾" наружная резьба
eCl@ss 8.0/8.1:	27180712
Упаковка:	1 шт.
Вес:	29,5 kg
EAN:	4028177430013
Код ТНВЭД:	84158300
ETIM 7.0:	EC002515
ETIM 6.0:	EC002515
eCl@ss 8.0/8.1:	27180712
eCl@ss 6.0/6.1:	27180712

Сертификаты

Сертификаты: Approval overview

Сертификаты: Сертификат/Декларация соответствия

Пояснения: Декларация о соответствии