

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Чиллеры TopTherm 8 – 40 кВт – SK 3335.890

Date : 01.10.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Чиллеры TopTherm 8 – 40 кВт – SK 3335.890

created: 01.10.2020 build on www.rittal.com/by-ru



Описание продукции

Преимущества:	Модульная конструкция Небольшая занимаемая площадь Удобное сервисное обслуживание Высокая надежность благодаря защите от обледенения Возможность применения по всему миру благодаря двухчастотному исполнению Малые сроки поставки, базовое исполнение поставляется со склада
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 44 (электрика)
Комплект поставки:	Полностью готовое к подключению устройство с боковыми стенками и дверью Многоязычная документация, вкл. функциональную и электрические схемы
Указание:	У 3335.880 и 3335.890 необходимо 2 металлических фильтра

Особенности продукции

Полная мощность охлаждения:	При T _{sub-W} = 10 °C/T _{sub-U} = 32 °C и 50 Гц: 32,5 kW При T _{sub-W} = 10 °C/T _{sub-U} = 32 °C и 60 Гц: 37,5 kW При T _{sub-W} = 18 °C/T _{sub-U} = 32 °C и 50 Гц: 40 kW При T _{sub-W} = 18 °C/T _{sub-U} = 32 °C и 60 Гц: 44 kW
Номинальное рабочее напряжение:	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Размеры:	Ширина: 2405 mm Высота: 2140 mm Глубина: 605 mm
Регулирование	Регулирование микроконтроллером (заводская установка +18 °C, возможно

температуры:	управление по разности температур)
Мощность насоса:	При 50 Гц: 55 l/min При 60 Гц: 130 l/min
Диапазон температур:	Диапазон температур (окружающая среда): +10 °С...+43 °С Охлаждающая жидкость: +10 °С...+25 °С
Гистерезис температуры:	± 2 К
Хладагент/объем:	Хладагент: R410a Кол-во: 6600 g Потенциал глобального потепления (GWP): 2088 CO ₂ эквивалент (CO _{2e}): 13,78 t
Номинальная мощность P_{эл}:	При 50 Гц: 17,91 kW При 60 Гц: 23,1 kW
Номинальный ток макс.:	При 50 Гц: 38,4 А При 60 Гц: 32,7 А
Гидравлические подключения:	G 1¼" внутренняя резьба
Количество контуров охлаждения:	1
eCI@ss 8.0/8.1:	27180713
Бак:	Объем: 150 l
Упаковка:	1 шт.
Вес:	646 kg
EAN:	4028177690097
Код ТНВЭД:	84186900
ETIM 7.0:	EC002516
ETIM 6.0:	EC002516
eCI@ss 8.0/8.1:	27180713
eCI@ss 6.0/6.1:	27180713
Описание продукции:	СК чиллер TopTherm, в корпусе TS 8, 40/44 кВт, 400-460 В, 3~, 50/60 Гц, ШВГ: 2405 x 2140 x 605 мм

Сертификаты

Сертификаты: Approval overview

Сертификаты: Сертификат/Декларация соответствия

Пояснения: Декларация о соответствии