

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Hygienic Design Coffret de commande HD – HD 4000.062

: 12 août 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hygienic Design Coffret de commande HD – HD 4000.062

: 12.08.2020 www.rittal.com/ch-fr



Description du produit

Modèle:	Toit incliné de 30° vers l'avant
Avantages:	Toit incliné de 30° vers l'avant Platine de montage réglable en hauteur pour écran jusqu'à 24" Support pour écrans TFT réglables en hauteur pour écrans jusqu'à 24"
Matériau:	Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404) Fenêtre vitrée : polycarbonate Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 Vitre : polycarbonate
Finition:	Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 µm Joint : teinté bleu (RAL 5010)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 66
Indice de protection IP selon la norme DIN 40 050-9:	IP 59K
Composition de la livraison:	Coffret monobloc Porte avec fenêtre vitrée et joint inséré Porte avec charnières à droite Support pour écrans TFT avec prise VESA 75 / 100
Options:	avec porte pleine Plaque de montage au lieu d'une platine de montage Découpe dans le panneau tactile au lieu d'une vitre Tablette porte-clavier HD

Caractéristiques du produit

Dimensions: Largeur: 810 mm
Hauteur (à l'avant): 692 mm
Hauteur à l'arrière: 848 mm
Profondeur: 266 mm

Fenêtres vitrées: Largeur: 535 mm
Hauteur: 325 mm

Épaisseur de matériau: Coffret: 1.5 mm
Porte: 2 mm

Unité d'emballage: 1 p.

Poids/UE: 33.2 kg

EAN: 4028177709539

Numéro du tarif douanier: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101