

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Poinçonneuse hydraulique manuelle – AS 4055.000

: 13 avr. 2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Poinçonneuse hydraulique manuelle – AS 4055.000

: 13.04.2021 www.rittal.com/ch-fr



Description produit

Modèle:	droit
Description:	Pour découpes circulaires, carrées et rectangulaires.
Matériau:	Aluminium
Avantages:	Durée de vie prolongée de l'outil grâce à la soupape de surpression intégrée
Composition de la livraison:	Poinçonneuse hydraulique manuelle Vis hydraulique Ø 19 mm Vis hydraulique Ø 9,5/19 mm Foret d'amorçage HSS Ø 11 mm Kit douilles entretoises (3 parties) Coffret plastique
Puissance de presse:	Trous circulaires jusqu'à Ø 82 mm Trous carrés jusqu'à 68 x 68 mm Trous rectangulaires jusqu'à 46 x 86 mm Force de presse 75 kN Pression de service max. 680 bar/9850 psi

Description produit

Modèle:	droit
Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	1.45 kg
Taux de cuivre (kg /	0

pièce):

EAN: 4028177807907

**Numéro du tarif
douanier:** 84678900

ETIM 7.0: EC001085

ETIM 6.0: EC001085

eCI@ss 8.0/8.1: 21049046

eCI@ss 6.0/6.1: 36620302

Description produit: RAS Poinçonneuse hydraulique manuelle droit
