

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Pupitres monobloc TP – TP 6740.500

: 14 août 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Pupitres monobloc TP – TP 6740.500

: 14.08.2020 [www.rittal.com/ch-fr](http://www.rittal.com/ch-fr)



## Discontinued article.

Le produit ne sera plus disponible à partir du: 30.11.2020 |||L'article est remplacé par: 6740600

## Description du produit

<b>Matériau:</b>	Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
<b>Finition:</b>	Armoire, couvercle et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:</b>	IP 55
<b>Indice de protection NEMA:</b>	NEMA 12
<b>Code IK:</b>	IK08
<b>Composition de la livraison:</b>	Enveloppe monobloc à l'arrière et sur les côtés Porte simple ou double à l'avant, avec fermeture à crémone Plaque de montage Plaques passe-câbles Couvercle sur charnières à l'arrière, 2 béquilles avec verrouillage automatique. Déverrouillage automatique à gauche, manuel à droite
<b>Remarque:</b>	L'ouverture de la base est en deux parties pour les modèles à 2 portes, 2 UE de plaques passe-câbles sont nécessaires.

**Matériau de base:** Tôle d'acier

## Caractéristiques du produit

**Dimensions:** Largeur: 1000 mm  
Hauteur: 973 mm  
Profondeur (en haut): 520 mm  
Profondeur (en bas): 400 mm

**Plaque de montage:** Largeur: 930 mm  
Hauteur: 900 mm

**Nombre de portes:** 2

**Unité d'emballage:** 1 p.

**Poids/UE:** 79 kg

**EAN:** 4028177601239

**Numéro du tarif douanier:** 94032080

**ETIM 7.0:** EC000784

**ETIM 6.0:** EC000784

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180504

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180504

**Description du produit:** Pupitre monobloc IP55-RAL7035

## Homologations

**Homologations:** RRR  
UL + C-UL

**Certificats:** IK-Code

**Déclarations:** Déclaration de conformité