

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Pupitres monobloc TP – TP 6748.500

: 28 nov. 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Pupitres monobloc TP – TP 6748.500

: 28.11.2020 www.rittal.com/ch-fr



Discontinued article.

Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31.01.2021 |||L'article est remplacé par: 6748600

Description du produit

Matériau:	Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition:	Armoire, couvercle et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur:	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 55
Indice de protection NEMA:	NEMA 12
Code IK:	IK08
Composition de la livraison:	Enveloppe monobloc à l'arrière et sur les côtés Porte simple ou double à l'avant, avec fermeture à crémone Plaque de montage Couvercle sur charnières à l'arrière, 2 béquilles avec verrouillage automatique. Déverrouillage automatique à gauche, manuel à droite Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles
Remarque:	L'ouverture de la base est en deux parties pour les modèles à 2 portes, 2 UE de plaques passe-câbles sont nécessaires.

Matériau de base: Tôle d'acier

Caractéristiques du produit

Dimensions: Largeur: 800 mm
Hauteur: 973 mm
Profondeur (en haut): 520 mm
Profondeur (en bas): 400 mm

Plaque de montage: Largeur: 730 mm
Hauteur: 900 mm

Nombre de portes: 1

Unité d'emballage: 1 p.

Poids/UE: 62 kg

EAN: 4028177601215

Numéro du tarif douanier: 94032080

ETIM 7.0: EC000784

ETIM 6.0: EC000784

eCl@ss 8.0/8.1: 27180504

eCl@ss 6.0/6.1: 27180504

Description du produit: Pupitre monobloc IP55-RAL7035

Homologations

Homologations: RRR
UL + C-UL

Certificats: IK-Code

Déclarations: Déclaration de conformité