

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ 空气/空气热交换器 TopTherm 壁挂式，带 调节功能 – SK 3128.100

Date : 2020-9-18

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



空气/空气热交换器 TopTherm 壁挂式，带调节功能 – SK 3128.100

created: 18.09.2020 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

介绍: 由于内部与外部两个空气循环完全分离，因此特别适用于具有腐蚀性的环境条件中使用的空气/空气热交换器。

颜色: RAL 7035

防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准: 内循环防护等级 IP 54
外循环防护等级 IP 34

供货范围: 已完成全部连接的单元
插入式接线板
温度超过规定值时的无电位故障信号触点
钻孔模板
安装固定件

产品特征

比热功率: 45 W/K

气流量 (自由送风): 50 Hz 时的外部回路: 600 m³/h
60 Hz 时的外部回路: 625 m³/h
50 Hz 时的内部回路: 600 m³/h
60 Hz 时的内部回路: 625 m³/h

额定工作电压: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

尺寸: 宽度: 400 mm
高度: 950 mm
深度: 205 mm

温度调节器:	数字式温度调节器 (出厂设置 +35 °C)
温度范围:	运行 (环境) : -5 °C...+55 °C
额定电流 最大:	在 50 Hz 条件下: 0.6 A 在 60 Hz 条件下: 0.8 A
自动保险器/熔丝:	2 A
eCl@ss 8.0/8.1:	27180711
包装单元:	1 件
重量/包装:	19 kg
EAN:	4028177388970
税率号:	84158300
ETIM 7.0:	EC002514
ETIM 6.0:	EC002514
eCl@ss 8.0/8.1:	27180711
eCl@ss 6.0/6.1:	27180711
产品描述:	SK Air/air 热交换器
认证	
认证:	Approval overview UR + C-UR
证书:	EAC
声明:	符合性声明