

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ 空气/空气热交换器 TopTherm 壁挂式，带 调节功能 – SK 3129.115

Date : 2020-9-23

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



空气/空气热交换器 TopTherm 壁挂式，带调节功能 – SK 3129.115

created: 23.09.2020 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

介绍: 由于内部与外部两个空气循环完全分离，因此特别适用于具有腐蚀性的环境条件中使用的空气/空气热交换器。

颜色: RAL 7035

防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准: 内循环防护等级 IP 54
外循环防护等级 IP 34

供货范围: 已完成全部连接的单元
插入式接线板
温度超过规定值时的无电位故障信号触点
钻孔模板
安装固定件

产品特征

比热功率: 60 W/K

气流量 (自由送风): 50 Hz 时的外部回路: 860 m³/h
60 Hz 时的外部回路: 900 m³/h
50 Hz 时的内部回路: 860 m³/h
60 Hz 时的内部回路: 900 m³/h

额定工作电压: 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

尺寸: 宽度: 400 mm
高度: 950 mm
深度: 225 mm

| | |
|------------------------|--|
| 温度调节器: | 数字式温度调节器 (出厂设置 +35 °C) |
| 温度范围: | 运行 (环境) : -5 °C...+55 °C |
| 额定电流 最大: | 在 50 Hz 条件下: 1.3 A 在 60 Hz 条件下: 1.6 A |
| 自动保险器/熔丝: | 2 A |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180711 |
| 包装单元: | 1 件 |
| 重量/包装: | 21 kg |
| EAN: | 4028177425118 |
| 税率号: | 84158300 |
| ETIM 7.0: | EC002514 |
| ETIM 6.0: | EC002514 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180711 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180711 |
| 认证 | |
| 认证: | Approval overview UR + C-UR |
| 证书: | EAC |
| 声明: | 符合性声明 |