

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Vario 架装式风扇用于  
482.6 mm ( 19" ) 气流  
量 320-480m<sup>3</sup>/h – SK  
3352.500**

Date : 2020-9-23

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Vario 架装式风扇用于 482.6 mm ( 19" ) 气流量 320-480m<sup>3</sup>/h – SK 3352.500

created: 23.09.2020 build on [www.rittal.com/cn-zh](http://www.rittal.com/cn-zh)



## 产品描述

介绍:	可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中永久循环，从而避免形成热点。
您的获益:	可通过导向架轻松维护和更换风扇
颜色:	RAL 7035
供货范围:	完成接线的单元 包括端子板和安装固定件
关于订货编号的说明:	供货时间请洽询

## 产品特征

### 总冷却功率/风扇模块数量:

气流量 ( 自由送风 ) : 480 m<sup>3</sup>/h

额定工作电压: 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  
24 V (DC)

尺寸: 宽度: 482.6 mm  
高度: 44 mm  
深度: 200 mm

风扇轴距: 105 mm

温度范围: 运行 ( 环境 ) : -10 °C...+55 °C

额定电流 最大: 在 50 Hz 条件下: 0.85 A  
在 60 Hz 条件下: 0.85 A

自动保险器/熔丝: 6 A

噪音等级: 在 50 Hz 条件下: 51 dB(A)

风扇数量: 3

eCl@ss 8.0/8.1: 27180716

包装单元: 1 件

重量/包装: 2.04 kg

EAN: 4028177041660

税率号: 84145915

ETIM 7.0: EC000320

ETIM 6.0: EC000320

eCl@ss 8.0/8.1: 27180716

eCl@ss 6.0/6.1: 27180716

产品描述: SK 架装风扇 24V(DC) 115-230V(AC)

## 认证

认证: Approval overview  
UR + C-UR

证书: EAC

声明: 符合性声明