

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ 第二个固定平面 用于数 据机柜 (Data Rack) – DK 7299.000

Date : 2020-9-20

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



第二个固定平面 用于数据机柜 (Data Rack) – DK 7299.000

created: 20.09.2020 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

介绍: 用于安装 482.6 mm (19") 的网络组件或用于固定承板和滑动轨。前面 482.6 mm (19") 型材孔，孔的中心间距为 465 mm，背面 470 mm，与接线板和电缆铺设轨的固定件匹配。固定平面可以 50 mm 的安装孔阵分布间隔定位。最小层面间距为 150 mm，最大层面间距为 350 mm。

材料: 钢板，2 mm

表面: 喷漆

颜色: 型材框架RAL 7035
护板：RAL 5018

供货范围: 配有 482.6 mm(19") 孔的抗弯曲型材
安装附件

产品特征

高度单位: 45 U

安装尺寸: 安装宽度: 482,6 mm / 19"

包装单元: 1 件

重量/包装: 14.63 kg

铜成分 (kg/件): 0

EAN: 4028177128859

税率号: 94039010

ETIM 7.0: EC002620

ETIM 6.0: EC002620

eCl@ss 8.0/8.1: 27189261

eCl@ss 6.0/6.1: 27182590

产品描述: DK7299 45U SECOND 安装 水平
