

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## RiMatrix S 标准集装箱 – DK 7998.506

Date : 2020-9-20

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RiMatrix S 标准集装箱 – DK 7998.506

created: 20.09.2020 build on www.rittal.com/cn-zh



## 产品描述

**介绍:** 在集装箱式解决方案中实现了标准化，数据中心由于坚固的钢板集装箱式结构也可以安装在室外。

**供货范围:** 坚固的钢板容器，最优重量分布的增强型框架结构  
含隔热材料的密封内墙结构  
咨询与投资回报率（ROI）计算  
交付且安装于客户基础设施内  
文档、培训及指导  
热线和服务/服务合同

**技术数据:** 室内灭火设备: 可选  
加湿和除湿设备: 可选  
火灾早期识别: yes

**防护等级:** 根据坚固等级 II 的防破坏内部区域，符合 DIN EN 1631 标准  
EMC 基本防护  
防尘和防水等级 IP 55，符合 IEC 60 529 标准

**服务器机柜 ( 600 x 2000 x 1200 mm ):** 8

**组合网络/服务器机柜 ( 800 x 2000 x 1200 mm ):** 1

**NSHV:** 1

**PDU Basic:** 18

**温控系统 ( ZUCS ):** 90 kW + 10 kW  
n +1 冗余

## 产品特征

<b>版本:</b>	Single 9
<b>尺寸:</b>	宽度: 3000 mm 高度: 3000 mm 深度: 7250 mm
<b>可用尺寸:</b>	可用宽度: 2750 mm 可用高度: 2700 mm 可用深度: 7000 mm
<b>包装单元:</b>	1 件
<b>EAN:</b>	4028177702530
<b>税率号:</b>	85371098
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002499
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002499
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180207
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180207
<b>产品描述:</b>	RiMatrix S , 标准集装箱机房, 单9
<b>认证</b>	
<b>声明:</b>	符合性声明