

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► 显示器 — 键盘 — 单元
配有 17" TFT 液晶显示
屏和 VGA/DVI 接口 —
DK 9055.312

Date : 2020-9-22

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



< 1 W. ">

显示器 — 键盘 — 单元 配有 17" TFT 液晶显示屏和 VGA/DVI 接口 – DK 9055.312

created: 22.09.2020 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

介绍: 在没有选择的 KVM 系统的情况下，运行时的最大功率消耗：32 W。不带选配的 KVM 系统，显示器单元关闭时的最大功率消耗：< 1 W。

您的获益: 模拟和数字视频接口
单独的数字组键能够快速输入参数
选择选配一体式 KVM 系统，在 1 U 的空间内可最多设 8 个服务器接口
能耗低
单人安装简便。
正面可上锁
电缆在能量链中安全分布

颜色: RAL 7035

供货范围: 带有集成式触控板

产品特征

尺寸: 宽度: 482.6 mm
宽度: 19"
深度: 680 mm

额定工作电压: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

高度单位: 1 U

安装尺寸: 安装深度 (最小) : 680 mm
安装深度 (最大) : 850 mm

工作温度: 运行 (环境) : +5 °C...+45 °C

消耗功率:	没有选配 KVM (最大) : 32 W 在待用状态下, 没有选配 KVM (最大) : 1 W
配置 (电气):	插头 (型号) : IEC 插头 C14
键盘版面设计:	美式英语
显示屏性能:	对角线: 432 mm (17") 格式: 4 :3 显示屏分辨率: 1280 x 1024 像素 颜色数量: 16700000 亮度 (典型值) : 350 cd/m ² 对比度: 对比度 : 大约 1000:1
接口/接头:	通常: VGA (D-SUB HD 15 极) 通常: DVI 通常: 1 x USB 通常: PS/2
包装单元:	1 件
重量/包装:	17.25 kg
铜成分 (kg/件) :	0
EAN:	4028177638389
税率号:	85286200
ETIM 7.0:	EC001428
ETIM 6.0:	EC001428
eCl@ss 8.0/8.1:	19200201
eCl@ss 6.0/6.1:	27189253
产品描述:	显示器键盘单元
认证	
证书:	EAC
声明:	符合性声明