

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

户外壁挂式箱体 – CS 9791.035

Date : 2021-5-12

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



户外壁挂式箱体 – CS 9791.035

created: 12.05.2021 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

介绍: 固定于墙壁或立柱上的户外箱体。采用箱中箱方案，外箱下方有开口，后壁和侧板上设有百叶窗用于通风散热。

材料: 箱体和安装板：铝，AlMg3
内部箱体的门：不锈钢 1.4301 (AISI 304)

表面: 箱体：粉末涂层、防紫外线的聚酯材料

颜色: RAL 7035

防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准: IP 55

供货范围: 双层户外箱体，全部预装
带安装板、封盖板和安全锁的内壳
用于控制柜内部温度调节器或恒湿器的安装角支架
外部箱体配有装饰罩和安全锁 3524 E
后壁上装有 2 个 C 型安装角轨

说明: 供货时间请洽询

基本材料: 铝

产品描述

尺寸: 宽度: 530 mm
高度: 700 mm
深度: 265 mm

可用尺寸: 可用宽度: 440 mm
可用高度: 545 mm

可用深度: 195 mm

安装板:	宽度: 430 mm 高度: 535 mm
内部箱体:	宽度: 460 mm 高度: 565 mm 深度: 220 mm
锁具规格:	凸缘
锁具数量:	2
包装单元:	1 件
重量/包装:	14.86 kg
EAN:	4028177193710
税率号:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
产品描述:	CS Wall-mounted enclosure, WHD: 530x700x265 mm, aluminum, with mounting plate, Enclosure-within-an-enclosure concept
认证	
声明:	符合性声明