

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Hygienický design Kompaktní rozdávěčová skříň HD, jednodvéřová – HD 1308.600

Date : 24.9.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hygienický design Kompaktní rozváděčová skříň HD, jednodvéřová – HD 1308.600

created: 24.09.2020 on www.rittal.com/cz-cs



Popis výrobku

Provedení:	Sklon střechy 30° dopředu
Materiál:	Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Montážní deska: ocelový plech Uzavírací vožka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) Těsnění: silikon, v souladu se směnicí FDA 21 CFR 177.2600
Povrch:	Skříň a dveře: jemně zbrošený povrch, zmitost 400, hloubka zmitosti RA < 0,8 µm Montážní deska: pozinkovaná Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529:	IP 66 IP X9
Stupeň krytí IP dle normy DIN 40 050-9:	IP 69K
Stupeň krytí NEMA:	NEMA 13 NEMA 4X
Kód IK:	IK08
Rozsah dodávky:	Kompaktní skříň Dveře s nasazeným těsněním Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Montážní deska
Změna výrobku:	The compact enclosure HD, single-door, comes with the new compact enclosure AX mounting plate.

Základní materiál: Nerez ocel

Technické parametry

Rozměry: Šířka: 390 mm
Výška (vpředu): 650 mm
Výška vzadu: 769 mm
Hloubka: 210 mm

Montážní deska: Šířka: 330 mm
Výška: 575 mm

Úhel otevření dveří: 125°

Počet otočných uzávěrů: 2

Balení: 1 ks

Hmotnost/balení: 17,9 kg

EAN: 4028177567634

Číslo celní sazby: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

Popis výrobku: HD skříň, 390x650,769x209

Certifikáty

Certifikáty: UL + C-UL

Certifikáty: EAC
Stupeň krytí

Osvědčení: Prohlášení o shodě