

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Datová mikrocentra Level B – DK 7999.709

Date : 7.2.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Datová mikrocentra Level B – DK 7999.709

created: 07.02.2020 on www.rittal.com/cz-cs



Popis výrobku

Výhody:	Nosná konstrukce TS 8 jako rámová konstrukce Standardní provedení zahrnuje přední a zadní 19" rovinu s ventilačními usměřňovacími plechy pro optimální vedení vzduchu a tudíž efektivnímu chlazení Snížení hmotnosti oproti skříni Modulsafe Level E Jednoduchá a rychlá montáž
Oblasti použití:	Spolehlivá ochrana před fyzickými ohrožujícími potenciály pro IT komponenty Potřebné komponenty vybavení vytvářejí ze sejfu kompaktní výpočetní centrum.
Materiál:	Ocelový plech, s povrchovou úpravou
Barva:	Skříň: RAL 7035 Servisní dveře: RAL 7035 Dveře pro obsluhu: RAL 9005
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529:	IP 56
Rozsah dodávky:	Bezpečnostní sejf s integrovanou konstrukcí TS 8 Přední a zadní 19" rovina Přizpůsobené ventilační usměřňovací plechy Každý boční prvek je připraven na vedení kabelů dole a vedení kabelů nahoře Dveře pro obsluhu a servis s otočnou pákovou rukojetí a profilovou půlválcovou vložkou
Volitelné doplňky:	Závěsy dveří podle přání Dvoukřídlové dveře Různé systémy zavedení kabelů Zavedení kabelů ve střešním nebo podlahovém prvku Různé varianty zámku Spodní rám s požární ochranou
Hodnoty ochrany:	Třída požární odolnosti EI 90/F 90 dle DIN EN 1363-1: 1999 v souladu s DIN 4102-2:1997 Kritické body připojení byly testovány jako systém

Ochrana proti vloupání RC 2 s použitím náradí analogicky s normou DIN EN 1630/2011-09/RC 2

Samostatný sejf byl testován jako systém s jednokřídlými dveřmi a mechanickým zámekem

Ochrana proti kouři v souladu s DIN EN 1634-3:2005-01

Samostatný sejf byl testován jako systém s jednokřídlými dveřmi a mechanickým zámekem

Standardní ochrana před:	požárem vodou při hašení vandálistem neautorizovaným přístupem prachem krádeží/vloupáním
---------------------------------	---

Poznámka:	Projekt na vyžádání
------------------	---------------------

Technické parametry

Montážní výška pro komponenty:	47 U
---------------------------------------	------

Rozměry:	Šířka: 1115 mm Výška: 2405 mm
-----------------	----------------------------------

Světlé rozměry:	Světlá výška: 2200 mm Světlá hloubka: 1260 mm
------------------------	--

Počet dveří:	2
---------------------	---

ETIM 7.0:	EC002499
------------------	----------

eCl@ss 8.0/8.1:	27180207
------------------------	----------

eCl@ss 6.0/6.1:	27180207
------------------------	----------

Popis výrobku:	Modular Safe, Level B
-----------------------	-----------------------