

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Nástěnná skříň CS – CS 9791.035

Date : 15.5.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Nástěnná skříň CS – CS 9791.035

created: 15.05.2020 on www.rittal.com/cz-cs



Popis výrobku

Popis: Skříňe pro venkovní instalaci k upevnění na stěně nebo na sloupu. Koncepce skříň ve skříni, vnější skříň s výřezem dole a větrací štěrby na zadní stěně a na bočních stěnách pro lepší ventilaci.

Materiál: Skříň: hliník AlMg3
Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montážní deska: Hliník, 2 mm

Povrch: Kryt: strukturovaná prášková barva, čistý polyester odolný proti UV záření
Montážní deska: chromovaná

Barva: RAL 7035

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529: IP 55

Rozsah dodávky: Dvoustěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná
Vnitřní kryt s montážní deskou, přírubovou deskou a bezpečnostním zámkem
Montážní úhelník pro regulátor teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříňe nebo hygroskop
Vnější skříň s designovým krytem a bezpečnostním zámkem 3524 E
2 lišty profilu C na zadní stěně

Poznámka: Dodací lhůta na vyžádání

Základní materiál: Hliník

Technické parametry

Rozměry: Šířka: 530 mm
Výška: 700 mm
Hloubka: 265 mm

Směr napojení:	Skříňe pro venkovní instalaci k upevnění na stěně nebo na sloupu. Koncepce skříň ve skříni, vnější skříň s výřezem dole a větrací štěrby na zadní stěně a na bočních stěnách pro lepší ventilaci.
Světlé rozměry:	Světlá šířka: 440 mm Světlá výška: 545 mm Světlá hloubka: 195 mm
Montážní deska:	Šířka: 430 mm Výška: 535 mm
Vnitřní skříň:	Šířka: 460 mm Výška: 565 mm Hloubka: 220 mm
Provedení uzávěru:	Otočný uzávěr
Počet uzávěrů:	2
Balení:	1 ks
Hmotnost/balení:	14,86 kg
EAN:	4028177193710
Číslo celní sazby:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
Popis výrobku:	CS nástěnný rozváděč švh=530x700x265mm
Certifikáty	
Osvědčení:	Prohlášení o shodě