

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

PC-skabssystem – PC 5386.000

Publisering : Mon Jul 06 08:10:36 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC-skabssystem – PC 5386.000

Oprettet: 06.07.2020 på www.rittal.com/dk-dk



Produktbeskrivelse

Udgave:	med glaslåge foroven, tastaturskuffe og apparathyld
Beskrivelse:	Sikker placering af samtlige PC-komponenter fra monitor over CPU til tastatur. Optimal brugervenlighed og moderne design. Den perfekte beskyttelse mod fugt og snavs, temperatursvingninger og uvedkommende adgang.
Materiale:	Skab, låge, baglåge, indbygningsfelt, aflægningsflader: Stålplade Håndtag, deko-paneler: Plast Lågepaneler: Aluminium Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas
Overflade:	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Indbygningsfelt, aflægningsflade: pulverlakeret
Farve:	Skab, låge, deko-paneler, aflægningsflader: RAL 7035 Håndtag: svarende til RAL 9006 Monitorfelt, lågemidterdel: RAL 7015
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529:	IP 55
Kapslingsklasse NEMA:	NEMA 12
Leveringsomfang:	Kabinet, låge, baglåge Glaslåge, foroven Tastaturskuffe Apparathyld
Grundmateriale:	Stålplade

Produktegenskaber

Dimensioner:	Bredde: 800 mm Højde: 1600 mm Dybde: 636 mm
Tastaturdimensioner:	Bredde (maks.): 480 mm Højde (maks.): 70 mm Dybde (maks.): 260 mm
Pakkestørrelse:	1 stk.
Vægt/PS:	117,6 kg
EAN:	4028177701014
Toldtarifnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC002502
ETIM 6.0:	EC002502
eCl@ss 8.0/8.1:	27180501
eCl@ss 6.0/6.1:	27180501
Produktbeskrivelse:	PC PC-skabssystemer, BHD: 800x1600x600 mm, stålplade, med glaslåge foroven, tastaturskuffe, komponenthylde
Godkendelser	
Godkendelser:	UL + C-UL
Forklaringer:	Overensstemmelseserklæring